

## ESCALA DE ENGANCHE SERIE 03 15KG



- Diseño especial para industria de fundación de alta temperatura.
- Diseños agradables: Armazón de aleación aluminio, resistente

**Pesaje Máximo (kg)** 1000kg a 20000kg

**Pesaje Mínimo (kg)** 10kg a 200kg

**SKU:** B-01-15-11-0306 | **Categorías:** [Escala de enganche](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Escala de enganche serie 03

#### Especificaciones

- Diseño especial para industria de fundación de alta temperatura.
- Variedad de unidades: opciones como kg, lb, N, etc.
- Control remoto: peso bruto, peso neto, establecer cero, seguimiento de 0 automático, acumulación ,conservación, alarma a sobrecarga, calibración remoto.
- Modo de ahorro de electricidad: escanear automáticamente baja batería, alarma de baja batería y apago automático.
- Diseños agradables: Armazón de aleación aluminio, resistente, pantalla grande de tubo digital de 5 dígitos (altura de letra 30mm ), opciones de sub-valor, la aceleración de la gravedad ajustable según la necesidad del cliente.

#### Especificaciones Técnicas

Modelo	Código Del Producto	Pesaje Max. (kg)	Pesaje Min. (kg)	Sub-valor de la escala
BellEscEnSer-1000	B-01-15-11-0301	1000	10	0.5
BellEscEnSer-2000	B-01-15-11-0302	2000	20	1
BellEscEnSer-3000	B-01-15-11-0303	3000	20	1
BellEscEnSer-5000	B-01-15-11-0304	5000	40	2
BellEscEnSer-10000	B-01-15-11-0305	10000	100	5
BellEscEnSer-15000	B-01-15-11-0306	15000	100	5
BellEscEnSer-20000	B-01-15-11-0307	20000	200	10

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO