

ESCUDO DE LLAMAS



SKU: BellEscLla | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mecheros de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T78](#), [ASTM D402](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta elaborado de . Acero inoxidable, cono de soldadura por puntos de 2" (51 mm) de diámetro en la parte inferior con clip de resorte para adaptarse a tubos del quemador de 7/16" a .625 "(11 a 16 mm).

El Escudo de llamas admite los siguientes normas: [ASTM D402](#), AASHTO T78

- [Normas](#)

[ASTM D402](#)

AASHTO T78

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO