

ESPACIADORES / ACCESORIOS DE MARCOS



Código del Producto:

UTC-4630	Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 15 mm de altura
UTC-4631	Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 30 mm de altura
UTC-4633	Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 50 mm de altura
UTC-4634	Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 90 mm de altura
UTC-4636	Espaciador de Ø:205 mm de dia. x 30 mm de altura
UTC-4638	Espaciador de Ø:205 mm de dia. x 50 mm de altura
UTC-4639	Espaciador de Ø:205 mm de dia. x 90 mm de altura

Estándares:

EN 12390-3, 12390-4; BS 1881; ASTM C39

Espaciadores son usados para reducir el espacio de la apertura vertical entre la platina superior e inferior. Las máquinas de 2000 kN, 3000 kN, y 4,000 kN vienen con espaciadores de 205 mm de diámetro y máquinas de 600 kN y 1500 kN vienen con espaciadores de 165 mm de diámetro para reducir la distancia mínima entre las platinas superiores e inferiores hasta la altura requerida.

Espaciadores de tamaño grande están equipados (incluyen) agarraderas.

	Dimensiones	Peso (approx.)
UTC-4630	165x165x15 mm	2,5 kg
UTC-4631	165x285x30 mm	5 kg
UTC-4633	165x285x50 mm	8 kg
UTC-4634	165x285x90 mm	14 kg
UTC-4636	205x290x30 mm	8 kg
UTC-4638	205x290x50 mm	13 kg
UTC-4639	205x290x90 mm	22 kg

ENSAMBLE DE CARGA DE CILINDROS

Todos los marcos de carga tienen un pistón que va hacia arriba. El diámetro del pistón está diseñado a funcionar (trabajar) con la capacidad de carga.

El recorrido máximo del pistón es 50 mm. El transductor de presión está usado para mediciones de carga. Hay un sello de baja fricción coaxial PTFE entre el cilindro y el pistón instalado (equipado) al cilindro.

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES








Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-4630 Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 15 mm de altura	Any SKU / Modelo	
	UTC-4631 Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 30 mm de altura	Any SKU / Modelo	
	UTC-4633 Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 50 mm de altura	Any SKU / Modelo	
	UTC-4634 Espaciador de Ø:165 mm de dia. x 90 mm de altura	Any SKU / Modelo	
	UTC-4636 Espaciador de Ø:205 mm de dia. x 30 mm de altura	Any SKU / Modelo	

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 A blue cylindrical spacer with six black pins protruding from its top and bottom surfaces. The word "cotecno" is printed in small black letters at the bottom right of the image.	UTC-4638 Espaciador de Ø:205 mm de dia. x 50 mm de altura	Any SKU / Modelo	
 A blue cylindrical spacer, similar to the one above but taller, with six black pins protruding from its top and bottom surfaces. The word "cotecno" is printed in small black letters at the bottom right of the image.	UTC-4639 Espaciador de Ø:205 mm de dia. x 90 mm de altura	Any SKU / Modelo	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO