

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DOMÉSTICA INALÁMBRICA



SKU: B-01-05-06-0200 | **Categorías:** [Estaciones Meteorológicas](#), [Sensores relativos y estaciones ambientales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La estación meteorológica doméstica inalámbrica B-01-05-06-0200 se usa para medir la temperatura y humedad interior, la temperatura y humedad exterior, presión atmosférica, luz, radiación ultravioleta, velocidad y dirección del viento, punto de rocío, lluvia. Cuenta con una pantalla LCD a color de pantalla grande, y una función de almacenamiento de capacidad. El producto puede cargar datos meteorológicos a través del WIFI, también puede a través de la aplicación para ver los datos, adecuado para la instalación en el jardín, villa, parque, casa de campo y otras áreas.

Características

- * Pantalla a color TFT
- * Conexión WIFI al enrutador
- * Registros de todos los valores mínimos y máximos junto con la hora y la fecha de sus grabaciones
- * Memoria interna: 4GB
- * Pantalla de hora, incluyendo hora, minutos, fecha
- * Función automática de horario de verano
- * Símbolos meteorológicos
- * Alarma alta / baja
- * La función de calibración está disponible
- * Unidad exterior alimentada por energía solar
- * Todos los datos meteorológicos de la estación y los datos del historial meteorológico con intervalos de medición ajustables por el usuario se pueden grabar y cargar en su PC
- * Software gratuito para PC para transferir datos meteorológicos a PC (sistema de soporte de Windows)
- * Parámetros de medición: temperatura y humedad interior, temperatura y humedad exterior, índice Lux (índice de radiación solar: w / m2), índice UV, velocidad y dirección del viento, enfriamiento del viento, temperatura del punto de rocío, presión barométrica, datos de lluvia en 1 hora, 24 horas, una semana, un mes y total desde el último reinicio
- * Puede consultar los datos de la estación meteorológica en cualquier momento por la aplicación (clima subterráneo)
- * Idioma de visualización: inglés, Dansk, Nederlands, francés, alemán, italiano, español, chino

Aplicaciones

- * Villa
- * Casa de campo
- * Patio
- * Jardín
- * Aplicación meteorológica privada

Incluye piezas

Cantidad	Artículo
1	Consola de visualización
1	Sensor al aire libre
1	Sensor interior
1	Adaptador DC de 5V
1	Tubo de acero inoxidable (D32 * H200mm)
1	Lazo de acero inoxidable estilo U
1	Bolsa con cierre para llave Allen de 1 pieza

Especificaciones

Artículo		Rango	Resolución	Exactitud
Temperatura exterior		-30- + 65 °C	0.1 °C	± 1 °C
Humedad exterior		0-99% RH	1% RH	± 5% RH
Lluvia		0-9999mm	0.3 mm (<1000 mm) 1 mm (≥ 1000 mm)	± 10%
Velocidad del viento		0-50 m / s (0 ~ 100 mph)	0.1m / s	± 1m / s (<5m / s) ± 10% (≥5m / s)
Iluminación		0-400k Lux	1Lux	± 15%
Temperatura interior		-10- + 60 °C	0.1 °C	± 1 °C
Humedad interior		0-99% RH	1% RH	± 5% RH
Presión barométrica		300-1100hPa	0.1hPa	± 3hpa
Suministro	Consola	Adaptador DC de 5V (incluido)		
	Sensor interior	2 * pilas alcalinas AAA (no incluidas)		
	Sensor al aire libre	3 * pilas recargables AA (no incluidas)		
Distancia de transmisión en campo abierto		100 m (330 pies)		
Frecuencia de comunicación		433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (opcional)		
Intervalo de medición sensor exterior		16s		
Intervalo de medición sensor interior		64s		
Duración de la alarma		120 s		

Las baterías no incluidas, debido a que las baterías, están prohibidas por transporte aéreo.

Pantalla interfaz



1. dirección del viento
2. Indicador de batería baja
3. Pronóstico del tiempo / gráfico de presión / gráfico de temperatura interior y exterior / gráfico de humedad interior y exterior
4. Índice UV
5. Luz
6. Presión barométrica
7. Amanecer / atardecer
8. Fase lunar
9. Hora y fecha
10. Precipitaciones
11. Índice de calor
12. Punto de rocío
13. Temperatura exterior y humedad
14. Temperatura interior y humedad
15. Conectividad a internet
16. conectividad WiFi
17. Sensación térmica
18. Ráfaga
19. Velocidad del viento

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO