

ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN VERTICAL BELL-AUTCLAVERT100F



Bell-AutClaVert35F/50F/75F/100F

SKU: B-01-29-03-04-0205 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vertical de vapor de presión Esterilizador

Características

- 1. Estructura de acero totalmente inoxidable.
- 2. Tipo de rueda de mano de estructura de puerta de apertura rápida.
- 3. Sistema de bloqueo de seguridad.
- 4. Digital exhibición de estado de trabajo, toque de la llave.
- 5. Sellado de tipo autoinflante.
- 6.OVER TEMPERATURA Y PRESIÓN AUTOMÁTICA AUTOMÁTICO.
- 7.SAPORTE DE PROTECCIÓN DE AGUA DE AGUA.
- 8. Cierre automáticamente con el pitido que recuerda después de la esterilización. FSF-35HD / SOHD / 7SHI
- 9.Auto descarga el aire fresco y al vapor descarga automáticamente automáticamente después de la esterilización.
- 10.Utilizado para la esterilización de instrumentos médicos, productos médicos de algodón.
- 11.Fully Acero inoxidable SUS304 / ALSL 304 -3mm.
- 12.24 meses de garantía.
- 13.Possible para instalar el sistema de secado según la solicitud.

| Modelo | Bell-AutClaVert28F | Bell-AutClaVert35F | Bell-AutClaVert50F | Bell-AutClaVert75F | Bell-AutClaVert100F |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Codigo Sku | B-01-29-03-04-0201 | B-01-29-03-04-0202 | B-01-29-03-04-0203 | B-01-29-03-04-0204 | B-01-29-03-04-0205 |
| Capacidad | 28L (φ270 * 500) mm | 35L (φ318 * 450) mm | 50L (φ340 * 550) mm | 75L (φ400 * 600) mm | 100L (φ440 * 650) mm |
| Presión laboral | 0.22MPA | | | | |
| Temperatura de trabajo | 134 | | | | |
| Rango de temperatura | 105-134 °C | | | | |
| Temporizador | 0-99min o 0-99HOUR 59 MIN | | | | |
| Promedio de calor | ≤ ± 1 °C | | | | |

| Modelo | Bell-AutClaVert28F | Bell-AutClaVert35F | Bell-AutClaVert50F | Bell-AutClaVert75F | Bell-AutClaVert100F |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Poder | 2kw / ac220v 50hz | 2.5kw / AC220V 50Hz | 3kw / ac220v 50hz | 4.5kw / AC220V 50Hz | |
| Tamaño exterior(mm) | 400 * 370 * 700 | 450 * 450 * 1010 | 510 * 470 * 1130 | 560 * 560 * 1120 | 540 * 560 * 1250 |
| Tamaño de embalaje(mm) | 440 * 320 * 750 | 570 * 550 * 1150 | 590 * 590 * 1280 | 650 * 630 * 1280 | 680 * 630 * 1370 |
| G.W / E.W | 26 / 23kg | 72 / 56kg | 88 / 68kg | 100 / 80kg | 110 / 85kg |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO