

ESTERILIZADOR DE VAPOR HORIZONTAL GRANDE BELLESTVAPHORG-990DD-B



Es un esterilizador rápido, compacto y versátil que se investiga y desarrolla de acuerdo con los últimos requisitos de la institución médica y CSSD. Está diseñado y fabricado combina alta capacidad con rentabilidad, a la vez que ofrece alta confiabilidad operativa y fácil mantenimiento.

Capacidad / Volumen (L) : 146 / 241 / 352 / 655 / 810 / 999 / 1203 / 1500

SKU: BellEstVapHorG-990DD-B | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador de vapor horizontal grande

Características

Proceso de mecanizado y soldadura de la cámara magnífica. La cámara de acero inoxidable resistente a los ácidos y la cubierta son automáticamente soldadas por robot para garantizar un funcionamiento prolongado y sin problemas.

Agradable Superficie de Cámara

Suavidad de la superficie, $Ra \leq 0.5$; No hay piezas de soldadura o pernos en la cámara que protegen eficazmente los artículos esterilizados.

Las placas deflectoras de vapor están rodeadas por caucho de silicona que protege la superficie de la cámara.

Cámara confiable y duradera

La cámara está diseñada de acuerdo con un método analítico profesional. El software de alta emulación ANSYS se utiliza para

simulación de cámara. Vida útil del diseño: 10 años (o 20000 veces esterilización)

Estructura de sellado razonable

Ranura de sellado compacta, junta de silicona hueca circular durable, sellada por aire comprimido.

Puerta

La puerta es accionada por un motor de forma automática, estable y de fácil operación. Estructura de diente cóncavo-convexo de la puerta

garantiza su seguridad y durabilidad.

Detección y control precisos de la presión

Los transmisores de presión inteligentes, Wika (Alemania), garantizan la detección y el control de la presión del vapor tanto en la cámara como en la camisa

Sistema exclusivo de reducción de ruido por vacío

Sistema de vacío LNS de bajo ruido y ahorro de agua, eficaz que reduce el ruido durante el funcionamiento.

Sistema operativo humanizado

Pantalla táctil colorida en el lado de carga, 6 luces indicadoras en los lados de descarga, que son concisas, vívidas y muestran exactamente el estado de funcionamiento de la esterilización e información alarmante

Disposición razonable de la tubería

Todas las tuberías, terneros y componentes están diseñados e instalados en un solo lado, lo que es más conveniente para la reparación y el mantenimiento. Los esterilizadores se pueden instalar contra la pared y, además, dos esterilizadores pueden usar el mismo espacio de mantenimiento para ahorrar espacio de instalación.

Parámetros de diseño científico, amplio ámbito de aplicación:

Especificaciones

| Artículo | Cámara | Cubierta |
|--|----------|----------|
| Presión de diseño (Mpa) | -0.1/0.3 | 0.3 |
| Temperatura de diseño (°C) | 144 | 144 |
| Presión de trabajo Mpa | 0.25 | 0.25 |
| Temperatura máxima de trabajo (°C) | 139 | 139 |
| Presión de apertura de la válvula de seguridad | 0.28 | 0.28 |

Especificaciones Técnicas

| Modelo | Capacidad / Volumen (L) | Tamaño de la cámara | Tamaño externo | Peso Neto | Consumo de energía | Fuente de alimentación |
|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| BellEstVapHorG-140D-A | 146L | 420*420*830mm | 1290*1680*1050mm | 425 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-140DD-A | 146L | 420*420*830mm | 1290*1680*1050mm | 525 Kg | 18000W (18KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-140S-A | 146L | 420*420*830mm | 1290*1680*1100mm | 510 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-140SD-A | 146L | 420*420*830mm | 1290*1680*1100mm | 610 Kg | 18000W (18KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-240D-A | 241L | 600*600*670mm | 1370*1880*950mm | 580 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-240DD-A | 241L | 600*600*670mm | 1370*1880*950mm | 660 Kg | 24000W (24KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-240S-A | 241L | 600*600*670mm | 1370*1880*1000mm | 660 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-240SD-A | 241L | 600*600*670mm | 1370*1880*1000mm | 720 Kg | 24000W (24KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-350D-A | 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1190mm | 780 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-350DD-A | 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1190mm | 880 Kg | 24000W (24KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-350S-A | 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1240mm | 860 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-350SD-A | 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1240mm | 960 Kg | 24000W (24KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-350D-B | 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1190mm | 880 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-350DD-B | 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1190mm | 1000 Kg | 24000W (24KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-350S-B | 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1240mm | 960 Kg | 2500W (2.5KW) | 380V,50Hz |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|-----------|
| BellEstVapHorG-350SD-B 352L | 600*600*980mm | 1215*1880*1240mm | 1080 Kg | 24000W (24KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-650D-B 655L | 610*910*1180mm | 1310*2070*1370mm | 1170 Kg | 4000 (4KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-650DD-B 655L | 610*910*1180mm | 1310*2070*1370mm | 1270 Kg | 46000W (46KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-650S-B 655L | 610*910*1180mm | 1310*2070*1420mm | 1270 Kg | 4000 (4KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-650SD-B 655L | 610*910*1180mm | 1310*2070*1420mm | 1370 Kg | 46000W (46KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-810D-B 810L | 610*910*1460mm | 1310*2070*1650mm | 1260 Kg | 4000 (4KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-810DD-B 810L | 610*910*1460mm | 1310*2070*1650mm | 1360 Kg | 61000W (61KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-810S-B 810L | 610*910*1460mm | 1310*2070*1700mm | 1360 Kg | 4000W (4KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-810SD-B 810L | 610*910*1460mm | 1310*2070*1700mm | 1460 Kg | 61000W (61KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-990D-B 999L | 610*910*1800mm | 1310*2070*1990mm | 1300 Kg | 4000W (4KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-990DD-B 999L | 610*910*1800mm | 1310*2070*1990mm | 1400 Kg | 61000W (61KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-990S-B 999L | 610*910*1800mm | 1310*2070*2040mm | 1400 Kg | 4000W (4KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-990SD-B 999L | 610*910*1800mm | 1310*2070*2040mm | 1500 Kg | 61000W (61KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-1200D-B 1203L | 680*1180*1500mm | 1450*1990*1710mm | 1950 Kg | 5000W (5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-1200S-B 1203L | 680*1180*1500mm | 1450*1990*1760mm | 2050 Kg | 5000W (5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-1500D-B 1500L | 680*1180*1870mm | 1450*1990*2080mm | 2111 Kg | 5000W (5KW) | 380V,50Hz |
| BellEstVapHorG-1500S-B 1500L | 680*1180*1870mm | 1450*1990*2130mm | 2211 Kg | 5000W (5KW) | 380V,50Hz |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO