

## AUTOCLAVE - ESTERILIZADOR SOBREMESA SERIE B 18L



El esterilizador de la serie B (III) es un esterilizador de sobremesa de clase B. Como tipo de esterilizador de alta presión, toma el vapor como medio de esterilización que es rápido, seguro y económico. Son de uso común en el departamento de estomatología, departamento de oftalmología, quirófano y CSSD para realizar la esterilización de instrumentos envueltos o desenvueltos, telas, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.

**SKU:** BellEstAutoCMesa-B18(III) | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



BellEstAutoCMesa-B18/B24/B45(III)



BellEstAutoCMesa-B60/B80(III)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Autoclave - Esterilizador Sobremesa Serie B

#### Características

#### Tanque de agua de tipo abierto incorporado

- Tanque de agua de tipo abierto de fácil limpieza
- Monitor de calidad del agua
- Filtro de agua en el interior
- Sensor de nivel de agua
- Un tanque de agua completamente inyectado que puede soportar la ejecución repetida del programa.

#### Interfaz de operación completamente nueva

La pantalla LCD puede mostrar la temperatura, la presión, la hora, el estado de funcionamiento, la información de error y alarma, etc.

Es conveniente para los usuarios observar el estado de funcionamiento del esterilizador.

#### Dispositivo de protección de seguridad múltiple

Es un dispositivo de protección automático de sobretemperatura, control múltiple y protección para generador de vapor, protección de enclavamiento de seguridad de puerta y protección de sobrepresión de doble cámara, dispositivo de seguridad de circuito electrónico.

#### Puerta automática

La serie BellEstAutoCMesa-B18 / B24 / B45 (III): adopta una estructura de puerta automática, de operación rápida y sencilla, que protege a los operadores de quemaduras.

La serie BellEstAutoCMesa-B60/ B80 (III) adopta la tecnología de prensado de varillaje síncrono multipunto, confiable y duradera.

#### Vacío eficaz

Sistema de vacío eficiente, de bajo ruido de trabajo, el límite más bajo de vacío puede alcanzar más de -90KPa, vacío a alta

velocidad, rendimiento de secado perfecto, esterilización completa.

### Múltiples tipos de programas

Programas de esterilización: programa de prueba de priones sin envoltura, envuelto, ruber, usuario 01, N-rápido, B-rápido: BD & Helix, prueba de fuga.

Programa auxiliar: precalentamiento, secado, lavado.

### Generador de vapor de alta eficiencia

BellEstAutoCMesa-18 / 24 / 45B (III) adoptan un generador de vapor instantáneo incorporado.

BellEstAutoCMesa-60 / 80B (III) adopta un generador de vapor de almacenamiento de energía incorporado que produce vapor en alta velocidad y en gran cantidad

### Otras características

- Pulso de vacío, calentamiento, esterilización, secado al vacío totalmente automático.
- La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo.
- Tipo de registro: impresora estándar incorporada
- Almacenamiento electrónico: disco flash USB (opcional)

### Bandeja de carga



### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellEstAutoCMesa-B18(III)	BellEstAutoCMesa-B24(III)	BellEstAutoCMesa-B45(III)	BellEstAutoCMesa-B60(III)	BellEstAutoCMesa-B80(III)
Capacidad / Volumen (L)	18 L	24 L	45 L	60 L	80 L
Presión de Diseño	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa
Temperatura de diseño	144°C	144°C	144°C	144°C	144°C
Rango de temperatura	105-136°C	105-136°C	105-136°C	105-136°C	105-136°C
Material de Cámara	Acero inoxidable quirúrgico 304	Acero inoxidable quirúrgico 304	Acero inoxidable quirúrgico 304	Acero inoxidable quirúrgico 304	Acero inoxidable quirúrgico 304
Bandeja de carga estándar	Tipo A	Tipo A	Tipo B	Tipo B	Tipo B
Fuente de Alimentación	110/220V±10%, 50/60Hz	110/220V±10%, 50/60Hz	220V±10%, 50/60Hz	220V±10%, 50/60Hz	220V±10%, 50/60Hz
Consumo de energía	2600w (2.6 Kw)	2600w (2.6 Kw)	5800w (5.8Kw)	7400w (7.4 Kw)	7400w (7.4 Kw)
Tamaño de Cámara(mm)	Φ250*350	Φ250*450	Φ316*618	Φ358*595	Φ358*717

Tamaño Externo(mm)	560*530*450	660*530*450	830*640*550	1002*730*560	1002*730*560
Tamaño de Empaque(mm)	780*720*680	880*720*700	1015*750*730	1180*830*795	1180*830*795
Peso Bruto (kg)	70	80	140	185	205

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO