

ESTUCHE DE TRANSPORTE - PELICASE



La [SERIE CP](#) se puede transportar en una caja de transporte de plástico resistente y específica. Este estuche de transporte dedicado puede contener un generador CP, una CAJA DE ENERGÍA , el cable de alimentación de 20 metros de largo y el cable de interconexión de 10 metros de largo, así como una luz intermitente audible con su trípode.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [SERIE CP](#), [Teledyne](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FÁCIL DE MANEJAR

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO