

## EVAPORADOR GIRATORIO (NUEVO DISEÑO) - MARCA BELLTRONIC



### Características

- Matraz de evaporación con eyector, cómodo de quitar
- Pantalla: LCD
- Motor: Motor DC sin escobillas
- Poder: 1400 W
- Fuente de alimentación: AC110/220V $\pm$ 10%, 50/60Hz
- Peso neto (kg): 15
- Peso Bruto (kg): 40

**SKU:** BellRotEvaPro-100 | **Categorías:** [Rotavapor](#) / [Evaporador Giratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas (Evaporador giratorio)

Modelo	BellRotEvaPro-100
Botella giratoria	1L(NS 29/32 or NS24/40)
Botella recolectora	1L(KS 35/20)
Pantalla	LCD
Velocidad de rotación	20~280rpm
Rango de temperatura	RT~180°C
Precisión de temperatura	±1°C
Motor	De elevación
Altura del trazo	150mm
Rango de tiempo	1~999 min
Motor	Motor DC sin escobillas
Poder	1400 W
Rotación	Dirección reversible
Interfaz	USB
Consumo	1400w
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño externo (W * D * H)	465*457*583 mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	640*1100*650 mm
Peso neto	15 kg
Peso bruto	40kg
Accesorio estándar	Botella giratoria de 1L / Botella recolectora de 1L
Accesorio opcional	Bomba de vacío, Enfriador de recirculación

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO