

EVAPORADOR ROTATIVO BELL-EVAROT-1100D



SKU: B-01-29-0211-0300 | **Categorías:** [Rotavapor](#) / [Evaporador Giratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-EvaRot-1100D
Código SKU	B-01-29-0211-0300
Potencia calorífica del baño de agua	1.5KW
Rango de temperatura del baño de agua	RT ~ 100C
Método iluminado	Elevación manual, ángulo ajustable del matraz giratorio
Capacidad del matraz de evaporación	2L
Capacidad de recepción del matraz	1L
Área de enfriamiento del condensador	0.13m ²
Capacidad del condensador	1.3L
Velocidad de rotación	10~180 rpm
Modo de control de velocidad	Ajustado por la perilla giratoria en el controlador
Potencia del motor	55°
Voltaje	220V/50HZ 110V/60HZ
Dimensión límite	750*320*540m m
Dimensión límite del baño de agua	270*285*300m m
Capacidad del baño de agua	6.4L

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO