


EXITPOINT™ XL300



Esta simple, pero efectiva herramienta, le ahorra tiempo y dinero, eliminando las conjeturas, retrabajos, agujeros innecesarios y costosas brocas rotas. Ideal para instalaciones de cable (y alambre), escaneo de concreto, y en cualquier momento que se requiera hacer un agujero pasado.

SKU: N / A | **Categorías:** [Guías de Taladro](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con la guía para perforar agujeros el ExitPoint™ XL300 de Zircon®, detecta en forma exacta donde el agujero va a salir antes de perforar y usar un taladro. El XL300 es la forma más fácil y rápida para localizar donde perforar cualquier superficie sin hacer mediciones.

Utilizado para escanear en casi todos los diferentes materiales de construcción madera, tabla de yeso, paneles de yeso, tabiques, y concreto hasta 300 mm de espesor.

Determine la ubicación deseada del orificio pasado, coloque el imán en la ubicación deseada y escanee el otro lado de la superficie, cuando la intensidad de campo es muy fuerte, los LEDs rojos se iluminarán de forma continua.

Ofrece dos modos para escanear:

- Modo normal escanea a través de paredes convencionales de interiores con un espesor hasta de 115 mm
- Modo de DeepScan® escanea a través de materiales con un espesor hasta de 300 mm

Incluye:

Receptor de mano, (9) Discos adhesivos reutilizables, (3) AAA (LR03) baterías*, Imán Chico, Imán Grande, y un estuche protector.

RECURSOS

[Ficha técnica XL300](#)

[Instrucciones ExitPoint XL300](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO