

## EXTRACTOR DE CENTRÍFUGA AUTOMÁTICA DE ASFALTO, (A PRUEBA DE EXPLOSIONES), 3000 G, 115 V 60 HZ - H-1465



### Extractor de centrifuga automática, (a prueba de explosiones)

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D2172](#), [AASHTO T164](#)

Estos extractores cuentan con un control automático y automatizado de la unidad. El temporizador permite que la unidad funcione sin supervisión durante un período de tiempo específico (de 1 a 10 minutos). La unidad frena y se detiene automáticamente cuando expira el tiempo y mantiene la configuración del último ciclo de prueba en la memoria para pruebas repetibles. El tiempo y la velocidad se pueden configurar rápidamente con los diales giratorios debajo de la pantalla digital que muestra los ajustes. El controlador también se puede montar en la pared o de forma remota para facilitar la visualización, así como para aislar las vibraciones.

La energía es suministrada por un motor de CC confiable de 1/8 hp. Los extractores se suministran completos con 25 discos filtrantes. Los discos de filtro de repuesto (paquetes de 100) están disponibles.

**SKU:** H-1465 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Extractores Centrifugo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-1461**

Extractor de centrifuga automática de asfalto, (a prueba de explosiones), 1500 g, 115 V 60 Hz



### **H-1461.4F**

Extractor de centrifuga automática de asfalto, (a prueba de explosiones), 1500g, 220V 50/60Hz



### **H-1465**

Extractor de centrifuga automática de asfalto, (a prueba de explosiones), 3000 g, 115 V 60 Hz



### **H-1465.4F**

Extractor de centrifuga automática de asfalto, (a prueba de explosiones), 3000g, 220V 50/60Hz

## Código del Producto

H-1465

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO