

## EXTRACTOR MANUAL DE ASFALTO (ROTAREX)



Extractor de asfalto centrífugo para la determinación cuantitativa del contenido de betún y gradación de agregados en material bituminoso. La operación requiere un período de tiempo relativamente corto; la muestra se pesa, se calienta ligeramente para que comience a desmoronarse, se enfría, y se coloca en un recipiente de rotor de aluminio y se agrega solvente. Cuando se pone en movimiento, la fuerza centrífuga fuerza todo el líquido a través de un anillo de papel de filtro en la periferia del recipiente. El proceso se repite hasta que el solvente expulsado es transparente, luego los agregados se pesan y clasifican.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Bico braun international](#), [Extractores De Asfalto](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

- Cumple con ASTM D2172
- Cumple con ASTM T164
- Anillos de filtro suministrados con cada máquina.

### Modelos de extractores

- Extractor de asfalto 111-50 (Capacidad de 500 gramos)
- Extractor de asfalto 111-50S (Capacidad de 1000 gramos)
- Extractor de asfalto 111-50X (Capacidad de 1500 gramos)

### Archivo Adjunto

- [Manual de instrucciones del extractor manual \(PDF\)](#)

### Folleto

- [Descargar el folleto del producto \(formato .pdf\)](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO