

## EXTRUSORA HIDRÁULICA MOTORIZADA DE MUESTRAS



### Características generales

#### Extrusora Hidráulica Motorizada de Muestras

La extrusora hidráulica motorizada se utiliza para la extrusión rápida y suave de muestras de suelo de tubos de 38 mm a 160 mm y también moldes Proctor, CBR y Marshall.

La extrusora tiene una capacidad de 60 kN y un recorrido de pistón de 70 cm.

Las muestras con diferentes tamaños se pueden recolectar de forma segura después de la extrusión con la ayuda de la mesa de recepción de muestras ajustable en forma de V. Esta mesa en V se puede desmontar fácilmente para ahorrar espacio. El pistón hidráulico se puede detener en cualquier posición durante la extracción.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [12697-30](#), [13286-47](#), [1377-4](#), [1924](#), [AASHTO T134](#), [AASHTO T245](#), [ASTM D1559](#), [ASTM D1587](#), [ASTM D698](#), [BS 598-107](#), [D1557](#), [D1883](#), [EN 13286-2](#), [T180](#), [T193](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características generales

#### Extrusora Hidráulica Motorizada de Muestras

La extrusora hidráulica motorizada se utiliza para la extrusión rápida y suave de muestras de suelo de tubos de 38 mm a 160 mm y también moldes Proctor, CBR y Marshall.

La extrusora tiene una capacidad de 60 kN y un recorrido de pistón de 70 cm.

Las muestras con diferentes tamaños se pueden recolectar de forma segura después de la extrusión con la ayuda de la mesa de recepción de muestras ajustable en forma de V. Esta mesa en V se puede desmontar fácilmente para ahorrar espacio. El pistón hidráulico se puede detener en cualquier posición durante la extracción.

Los adaptadores con diferentes tamaños deben pedirse por separado si es necesario.

La extrusora hidráulica motorizada se suministra completa con adaptadores para moldes de Ø100 mm (4 ") y Ø150 mm (6").

Los adaptadores de Ø 38 mm, Ø 50 mm y Ø 70 mm (anillo y sabotaje) deben pedirse por separado.

#### Normas:

EN 13286-2, 13286-47, 12697-30; AASHTO T134, T180, T193, T245; ASTM D698, D1557, D1587, D1559, D1883, BS 598-107, 1377-4, 1924-

#### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Tipo	Viaje de RAM (cm)	Capacidad (kN)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellExtHidMot-60A	B-01-03-09-090101	Extrusora Hidráulica Motorizada de Muestras	Horizontal	70	60	280x50x125	200	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellExtHidMot-60B	B-01-03-09-090201	Extrusora Hidráulica Motorizada de Muestras	Horizontal	70	60	280x50x125	200	220 V, 60 Hz, 1 ph
BellExtHidMot-60C	B-01-03-09-090301	Extrusora Hidráulica Motorizada de Muestras	Vertical	70	60	65x75x175	200	220 V, 50 Hz, 1 ph

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Tipo	Viaje de RAM (cm)	Capacidad (kN)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellExtHidMot-60D	B-01-03-09-090401	Extrusora Hidráulica Motorizada de Muestras	Vertical	70	60	65x75x175	200	220 V, 60 Hz, 1 ph

### Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-09-090501	Adaptador para moldes de Ø 38 mm
B-01-03-09-090601	Adaptador para moldes de Ø 50 mm
B-01-03-09-090701	Adaptador para moldes de Ø 70 mm
B-01-03-09-090801	Adaptador para moldes de Ø 100 mm
B-01-03-09-090901	Adaptador para moldes de Ø 150 mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO