

## EXTRUSORA UNIVERSAL



- Se usa para extruir muestras con diá. 4 ", 6", 100 mm y 150 mm. Por lo tanto, puede extruir muestras CBR, Marshall y Proctor.
- El extrusor es accionado por un gato hidráulico de 50 kN, que tiene un recorrido del émbolo de 130 mm + tornillo de 90 mm.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [13286-2](#), [13286-47](#), [1377-4](#), [1924](#), [AASHTO T134](#), [AASHTO T180](#), [AASHTO T193](#), [AASHTO T245](#), [ASTM D1557](#), [ASTM D1559](#), [ASTM D698](#), [ASTM: D1883](#), [BS 598-107](#), [EN 12697-30](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Normas:

EN 12697-30, 13286-2, 13286-47; AASTHO T245, T134, T180,T193; ASTM D1559, D698, D1557, D1883; BS 598-107, 1377-4, 1924

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellExtUni-30	B-01-03-05-130101	Extrusora universal	Ø 30 x 54	30

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO