

EXTRUSORA UNIVERSAL



SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [1377:4](#), [1924:2](#), [ASTM D1587](#), [ASTM D698](#), [BS 598:107](#), [D1883](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales Se usa para extruir muestras con diá. 4 ", 6", 100 mm y 150 mm. Por lo tanto, puede extruir especímenes CBR, Marshall y Proctor.

El extrusor es accionado por un gato hidráulico de 50 kN, que tiene un recorrido del émbolo de 130 mm + tornillo de 90 mm.

Se suministra completo con adaptadores.

Normas:

BS 598:107, 1377:4, 1924:2, ASTM D698, D1587, D1883

Especificaciones técnicas

[c#ffffff;bg#1e73be]Modelo	[bg#1e73be;c#ffffff]Código de producto	[bg#1e73be;c#ffffff]Nombre de producto	[bg#1e73be;c#ffffff]Dimensiones (cm)	[bg#1e73be;c#ffffff]Peso (kg)
BellExtInu-30	B-01-03-09-100101	Extrusora universal	[align-center]0 30x54	[align-center]30

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO