

EXTRUSORA UNIVERSAL



Se usa para extruir muestras con diá. 4 ", 6", 100 mm y 150 mm. Por lo tanto, puede extruir muestras CBR, Marshall y Proctor.

El extrusor es accionado por un gato hidráulico de 50 kN, que tiene un recorrido del émbolo de 130 mm + tornillo de 90 mm.

SKU: B-01-03-05-13-0101 | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [13286-2](#), [13286-47](#), [1377-4](#), [1924](#), [AASHTO T134](#), [AASHTO T180](#), [AASHTO T193](#), [AASHTO T245](#), [ASTM D1557](#), [ASTM D1559](#), [ASTM D698](#), [ASTM: D1883](#), [BS 598-107](#), [EN 12697-30](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para extruir muestras con diá. 4 ", 6", 100 mm y 150 mm. Por lo tanto, puede extruir muestras CBR, Marshall y Proctor.

El extrusor es accionado por un gato hidráulico de 50 kN, que tiene un recorrido del émbolo de 130 mm + tornillo de 90 mm.

Normas:

EN 12697-30, 13286-2, 13286-47; AASTHO T245, T134, T180,T193; ASTM D1559, D698, D1557, D1883; BS 598-107, 1377-4, 1924

Especificaciones técnicas.

Código del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones(cm)	Peso (kg)
Bell-MarshUniExtHR-800	Extrusora universal	Ø 30x54	30

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO