

EYECTOR DE MUESTRA DE ASFALTO, MOTORIZADO -H-1355.4F



SKU: H-1355.4F | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Eyectores de muestra](#), [Humboldt](#), [Probadores Marshall](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T245](#), [ASTM D5581](#), [ASTM D6926](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este eyector de muestra Marshall motorizado presenta el uso de una bomba hidráulica motorizada de 5 toneladas de capacidad y un conjunto de pistón. La unidad incorpora varillas verticales extendidas para acomodar tanto moldes de compactación de asfalto estándar de 4 "como de 6", así como los moldes de compactación giratorios más altos. Dimensiones totales sin incluir la bomba 13 "An. X 6" An. X 29 "Alt. (330 x 152 x 737 mm).

El eyector de muestras de asfalto, motorizado, admite las siguientes normas: [ASTM D5581](#), [ASTM D6926](#), AASHTO T245

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-1355_man_0810](#) (Manual del producto PDF)

[ASTM D5581](#)

[ASTM D6926](#)

AASHTO T245

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO