


## FIELD CAL - GENERADOR DE SEÑAL AE PORTÁTIL



SKU: N / A | Categorías: [Sistemas portátiles](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

Entonces, ¿cómo se asegura de que todos sus productos de emisión acústica nuevos y existentes estén calibrados y funcionen a su máxima capacidad? - FieldCAL. El generador de señal AE portátil de bajo costo de MISTRAS funciona con baterías y puede producir todas las señales AE necesarias para verificar el funcionamiento correcto de los sensores AE, preamplificadores y sistemas AE. incluyendo formas de onda estándar, ráfagas de tonos y ondas continuas, así como niveles de señal de sensores a preamplificadores de 26dB o 40dB. El nivel de salida de FieldCAL es ajustable a cualquier sensor AE, así como a un preamplificador de 26 dB o 40dB. Funciona durante aproximadamente un mes de uso diario con dos baterías AA y tiene protección incorporada para uso resistente en el campo y condiciones de operación difíciles.

### Especificaciones y detalles

[Boletín de producto](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO