

## FILTRO CON VIBRACIÓN AIRFILL V25



El filtro AIRFILL V25, brinda una capacidad de filtrado de 25m<sup>2</sup> y está fabricado con un diámetro de 800mm.

### Características

#### El filtro AIRFILL V25 incluye;

- Sistema de limpieza por motovibrador eléctrico
- Cuerpo en acero inoxidable

**SKU:** OZB-Airfill | **Categorías:** [Filtros para silos](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cubierta de protección en plástico especial, para el uso externo. Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Elemento filtrante tipo cartucho
- Diseño especial con polímeros y sistema de resortes
- Temporizador
- Brida de conexión para silo

**Las tolvas para los filtros son opcionales.**

Suspensiones; la combinación de goma y resorte está especialmente diseñada para garantizar durabilidad.

Tablero de control del temporizador; 0-60 segundos, temporizador y contactor ajustables.

### Descargas (PDF)

- [Folleto \(PDF\)](#)
- [Manual \(PDF\)](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO