

## FILTRO DE BOLSA DURAGAF DE HAYWARD



SKU: N / A | Categorías: [Filtración Eaton](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"]/[tabbed\_section][vc\_row\_inner column\_margin="default" text\_align="left"][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]

- [Bolsas de filtro Duragaf \(PDF\)](#)
- [Tabla de nomenclatura de bolsas \(PDF\)](#)

[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][image\_with\_animation image\_url="159732" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"]/[vc\_column\_inner][/vc\_row\_inner]

[vc\_column\_text]Nomenclatura: POXL-50-PO1E-30L

Código de producto:[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Funda de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Cantidad	Tamaño de caja
POXL = polipropileno	1 ( grado alimenticio)	P= Plain	01 = ø 18cm, 43cm de largo	E = Anillo SENTINEL de polipropileno, soldado (POXL / POXLF)	Nro de bolsas / caja	L - Grande
PEXL = Poliéster	5 (grado alimenticio)		02 = ø 18cm, 81cm de largo	H = Anillo Hytrel SENTINEL, soldado (PEXL)		
POXLF = polipropileno	10 (grado alimenticio)			Z = Anillo WW Santoprene SENTINEL, soldado (PEXLF)		
PEXLF = Poliéster	25					
	50					
	100					

[/vc\_column\_text]

del agua.

Para más información o especificaciones del producto (fichas técnicas) puede ponerse en contacto con nosotros por las posibilidades que se mencionan a continuación.

- HAYWARD Filterbags, LOEFFLER filtracion y GAF Filtro son marcas registradas de HAYWARD Filtracion.  
ACCUGAF, PROGAF y LOFCLEAR son marcas registradas de HAYWARD Filtracion

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO