

FILTRO/REGULADOR PARA CONFIGURACIONES TRIAXIALES -HM-4223



SKU: HM-4223 | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una pieza, filtro/regulador, 0-125 psi (0 - 8,6 bar) con filtración estándar de 5 micras. La altura es 9.77 y el ancho es 2.36. El material del tazón es de policarbonato e incluye mirilla y manómetro.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO