

FILTRO Y TAPA DE PLOMO PARA BATERÍA CP



Los generadores [CP120B](#) y [CP160B](#) pueden equiparse con un filtro o una tapa de plomo. Se pueden usar para filtrar haces de baja energía y, al hacerlo, mejorar la calidad de la imagen.

Por ejemplo, la tapa de plomo se usa para bloquear el haz de rayos X durante el precalentamiento del CP160B.

Tanto el filtro como la tapa de plomo se combinan con un soporte específico para fijar los accesorios en los generadores de CPB. Gracias a su fácil sistema de fijación, es posible montar y desmontar la placa del filtro y la tapa de plomo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Teledyne](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO