

FILTROS DE CARTUCHO OSMONICS



SKU: N / A | **Categorías:** [Filtros de cartucho Osmonics](#), [Lenntech](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"]/[tabbed_section][vc_column_text]

Filtros de profundidad

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

- Filtros Absolute.Za
- Filtros Aquatrex de gran diámetro
- Filtros de microfibra Flotrex™ AP
- Filtros de microfibra de cartucho Flotrex™ GF
- Filtros de microfibra de cartucho Flotrex™ HR
- Filtros de microfibra de cartucho Flotrex™ PN
- Filtros de membrana Z de alto flujo
- Filtros de cartucho de profundidad Hytrex
- Filtros de cartucho Hypure AF™
- Filtros de cartucho Hypure PF™
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ FE
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ FE S
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ HFE
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ KM
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ MP
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ MP B

- Filtros de membrana plisada Memtrex™ MP E
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ MP S
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ NY
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ PC
- Filtros de membrana plisada Memtrex™ PM
- Filtros de cartucho de profundidad MuniZ
- Filtros de cartucho de profundidad Purtrex™
- Filtros de cartucho de profundidad Purtrex™ Plus
- Filtros de cartucho de profundidad ROSave Z
- Filtros de cartucho de profundidad Selex™
- Filtros de cartucho de profundidad SWRO.Zs
- Filtros de cartucho de profundidad Wellpro Z™
- Filtros de cartuchos plisados Xpleat™
- Filtros de cartuchos plisados Xpleat™ GF
- Filtros de cartucho de profundidad ZCore™
- Filtros de cápsula Memtrex™ MP
- Filtros de cápsula Memtrex™ NY
- Filtros de cápsula Memtrex™ PM
- Cartucho de filtro de eliminación de hidrocarburos de la serie M-HT
- Cartucho de filtro de eliminación de hidrocarburos mortíferos pesados de la serie MBB
- Portafiltros rompe emulsiones de hidrocarburos serie EB
- Serie M - Cartucho de remoción de hidrogenocarbonato

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"] [image_with_animation image_url="158932" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"] [image_with_animation image_url="158933" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"] [/vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column_text]

Las aplicaciones típicas incluyen:

- Pretratamiento RO
- Filtración de agua pura
- Alimentos y bebidas
- Electrónica
- Petróleo y gas
- Procesamiento químico
- Productos farmacéuticos
- Médico
- Industria general

[/vc_column_text][vc_column_text]Lenntech también puede ayudarlo con filtros o sistemas de filtración similares para una óptima purificación del agua.

Para más información o especificaciones del producto (fichas técnicas) puede ponerse en contacto con nosotros por las posibilidades que se mencionan a continuación. [/vc_column_text][vc_column_text]

Descripción General GE-Filtración

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"] [vc_column_inner column_padding="no-extra-

padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/3" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]vc_column_text]

- Filtros absolutos
- Filtros Aquatrex
- Filtros AP de Flotrex
- Filtros Flotrex GF
- Filtros Flotrex HR
- Filtros PN Flotrex
- Filtros Z de alto flujo
- Filtros Hypure PF
- Filtros Hytrex
- Filtros Memtrex FE
- Filtros Memtrex FE S

[/vc_column_text]/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/3" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]vc_column_text]

- Filtros Memtrex HFE
- Filtros Memtrex KM
- Filtros Memtrex MP
- Filtros Memtrex MP-B
- Filtros Memtrex MP-E
- Filtros Memtrex MP-S
- Filtros Memtrex NY
- Filtros de PC Memtrex
- Filtros Memtrex PM
- Filtros de profundidad MuniZ
- Filtros Purtrex

[/vc_column_text]/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/3" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]vc_column_text]

- Filtros ROSave
- Filtros Selex
- Filtros SWRO
- Filtros de profundidad Wellpro-Z
- Filtros XPleat
- Filtros XPleat GF
- Filtros de profundidad ZCore
- Cápsulas Memtrex MP
- Cápsulas Memtrex NY
- Cápsulas Memtrex PM
- Eliminaciones de hidrocarburos

[/vc_column_text]/vc_column_inner]/vc_row_inner]/vc_column]/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO