

FILTROS PENTAIR



SKU: N / A | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [Filtros Pentair](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las soluciones de filtración industrial son el único objetivo de Pentair Industrial. Conocido desde hace mucho tiempo por sus productos de filtración de calidad, Pentair diseña y fabrica soluciones de filtración clave para alimentos y bebidas, combustibles, petroquímicos, pinturas y tintas, generación de energía, municipal, médico y farmacéutico y otros sectores del mercado industrial.

[Seleccione aquí su preselección](#)

- Cartucho de filtro industrial
- Cartucho de carbón industrial
- Carcasas de cartuchos y bolsas de acero inoxidable

- Bolsas de filtro industriales
- Cartuchos Aqualine industriales
- Resumen de todos los filtros

- Carcasas de cartuchos de líquido
- Carcasas para bolsas de líquidos

Cartuchos de filtro industrial Pentair

- Serie Celllex
- Serie Coreflex
- Serie Pentaflex
- Serie Pureflex
- Serie Resflex
- Serie Steelflex
- Serie Stringflex
- Serie Teflex
- Serie Versaflex GD
- Serie Versaflex HE
- Serie Versaflex MB
- WP
- WP BB
- WPX BB
- Serie DXF
- Serie S-1

- Serie P
- Serie DGD
- Serie CW
- Serie R
- CRE-1 Cerámica
- Serie WS
- Serie PCC
- RFFE-10/20 BB
- PCF
- Serie Polydepth
- Serie ECP
- Polyval
- Polyval HE
- SHG
- SHP



Cartuchos de carbono industriales Pentair

- [Carbflex CFB](#)
- [Carbflex CFB - 10](#)
- [Carbflex CFB - PB10](#)
- [Carbflex CFB - Plus](#)
- [Carbflex GAC](#)
- [Carbflex OAC](#)
- [C-155](#)
- [C-234](#)
- [C-245](#)
- [C-246](#)
- [C-8](#)
- [SCBC-10](#)
- [NCP](#)

- [GAC](#)
- [SGAC](#)
- [TSGAC](#)
- [CC](#)
- [RFC](#)
- [EP](#)
- [EPM](#)
- [CBC](#)
- [A base de coco](#)
- [ChlorPlus](#)
- [Serie ELPC](#)
- [FloPlus](#)
- [UDS / DBC](#)



Bolsas de filtro industriales Pentair

- [Bolsas filtrantes BP, BPHE y BN](#)
- [Bolsas de filtro de líquido](#)
- [Bolsas de filtro de la serie MHP](#)
- [Bolsas de filtro plisadas](#)



- AL.6-60B
- AL1.2-60B
- AL2-60B
- [AL05-60B](#)
- [AL10-60B](#)
- [AL20-60B](#)
- AL40-60B
- AL70-60B
- AL100-60B
- ALN20-60B

- AQ8-60B
- AQ8-60-B-1-CB
- [80AQ15-60 no codificado](#)
- [80CF15-60 no codificado](#)
- [Cumple con el código 80CF15-60](#)
- [Cumple con el código 80CF30-60](#)
- [Información general de Aqualine](#)

Carcasas de cartuchos de líquido Pentair

- [3G de línea delgada](#)

- [Azul grande / Claro grande](#)
- [C44 Individual](#)
- [C66 3 - Redondo](#)
- [C88 6 - Ronda](#)

- [E - Serie](#)
- [Alta temperatura](#)

- [Coladores en línea](#)
- [Multi - Ronda](#)
- [ST - Serie](#)
- [MPST](#)
- [Gorra plana Slim-line](#)



Pentair Carcasas para bolsas de líquidos

- [L44 Individual](#)
- [L66 Individual](#)
- [L88 Individual](#)
- [T88 Sencillo](#)
- [OEM M88 100 PSI](#)

- [Diversa - Flujo](#)
- [Serie Multi - Ronda](#)
- [Dúplex](#)
- [Serie PBH](#)
- [Capacidad Twin L882](#)



Carcasas y cartuchos de acero inoxidable Pentair para bolsas

- [CFHC](#)
- [BFHE](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO