

FLT93B | INTERRUPTOR DE ALTA CALIDAD PARA MONITOREO DE TEMPERATURA Y FLUJO



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fácilmente configurable en campo, brindando una inigualable flexibilidad, precisión y estabilidad para todos los múltiples requisitos de detección e interrupción de procesos.

El interruptor de inserción FlexSwitch modelo FLT93B BASIC para el monitoreo de flujo y temperatura representa el primer auténtico gran avance en la tecnología térmica en más de una década.

FCI es el único fabricante en ofrecer compensación de temperatura que garantiza la precisión del punto de ajuste para una variación en la temperatura del proceso de hasta $\pm 55,6^{\circ}\text{C}$ ($\pm 100^{\circ}\text{F}$). El FLT93B se puede configurar fácilmente en campo, brindando una inigualable flexibilidad, precisión y estabilidad para todos los múltiples requisitos de detección e interrupción de procesos.

Aplicaciones:

- Protección de bombas
- Monitoreo de seguridad de las boquillas de rociado
- Agua de enfriamiento/intercambiadores de calor
- Prueba del sistema en pozos petroleros
- Tubería de drenaje
- Monitoreo de válvulas de alivio

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO