

## FORCI PLAN



[vc\_row][vc\_column][vc\_custom\_heading text="Maquina Afiladora Planar"

font\_container="tag:h3|text\_align:left"] [vc\_column\_text] Rueda única, adecuada para tamaño de ruedas de 200, 250 y 300 mm, Motor de 0,75 kW conrotección contra sobrecarga, velocidad variable entre 50-600 rpm, rotación en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, función de arranque y parada suave, construcción robusta y sin vibraciones, diseño ergonómico, operación rapida, interfaz estándar para todas las unidades principales (Unidad de Control FORCIPO y FORCIMAT 52/102 / TS), manguera de agua retráctil, incluye suministro de agua y tubos de desagüe. (Se requiere una de las Unidades Principales para operar el equipo) 230 V, Fase-1, 50/60 Hz.

Incluye un conjunto estándar de productos de pulido y afilado.

\* Un surtido de 100 papeles de afilado (varios granos), 200 mm de diámetro.

\* Un surtido de 5 telas para pulir con 200 mm de diámetro.

\* Suspensiones de diamante, cada una de 6 micras. y 1 mic., mas lubricante

[vc\_column\_text][vc\_custom\_heading text="Especificaciones técnicas"

font\_container="tag:h3|text\_align:left"] [vc\_table][14px]N.%C2%BA%20DE%20PEDIDO,[14px]36%2012|[14px]N%2%BA%20DE%20MODELO,[14px]FORCI%20Plan|[14px]Potencia%20del%20Motor%20de%20Trituraci%C3%B3n%2C%20kW%20(S1),[14px]2%2C2|[14px]Potencia%20del%20Motor%20de%20Trituraci%C3%B3n%2C%20kW%20(S3),[14px]3|[14px]Velocidad%20de%20la%20Rueda%20Trituradora%2C%20(rpm),[14px]2800|[14px]Di%C3%A1metro%20de%20la%20Rueda%20de%20Copa%2C%20(mm),[14px]98150|[14px]Radio%20de%20Arco,[14px]52|[14px]Recorrido%2C%20mm,[14px]203|[14px]Trazo%20del%20Eje%20Z%2C%20(mm),[14px]80|[14px]Funcionamiento,[14px]Manual|[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(cm),[14px]69%20x%2083%20x%2073|[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(con%20gabinete%2C%20cm),[14px]69%20x%2083%20x%20155|[14px]Peso%2C%20(kg),[14px]170/[vc\_table][vc\_custom\_heading text="Consumibles" font\_container="tag:h3|text\_align:left"] [vc\_column\_text]

**Piedras de Copa para Triturado Planar- Plan FORCI / Plan DIGIPREP (1 Pc)**

[vc\_column\_text][vc\_table][14px]GSW%2060,[14px]80-150,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2060%2C%20para%20aceros%20de%20dureza%20media%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm|[14px]GSR%2060,[14px]80-151,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2060%2C%20para%20aceros%20duros%20y%20fundici%C3%B3n%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm|[14px]GSW%2036,[14px]80-155,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2036%2C%20para%20aceros%20de%20dureza%20media%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm|[

14px]GSW%2036,[14px]80-156,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2036%2C%20para%20aceros  
%20duros%20y%20fundici%C3%B3n%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm[/vc\_table][[/vc\_column][[/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Esmerilado Plano](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO