

FORCIMAT 102



[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Impulsor de Muestra Automático Programable" font_container="tag:h3|text_align:left"][vc_wp_text]Programable con control de pantalla táctil a color HMI de 7 ", sistema de carga de fuerza central y / o individual neumáticamente ajustable, sistema de reemplazo rápido para los titulares de muestras centrales e individuales, Motor de 100 vatios DC, velocidad de rotación variable entre 50-150 rpm, con robusta columna de montaje de acero, señal acústica de advertencia, función automática de limpieza y secado de discos con un solo botón, Capacidad de comunicación con las máquinas FORCIPOL 102 y FORCIPOL 202. Con tubos de suministro de aire, completos y listos para su funcionamiento.

[vc_wp_text][vc_custom_heading text="Especificaciones técnicas" font_container="tag:h3|text_align:left"][vc_table][14px]N.%C2%BA%20DE%20PEDIDO,[14px]30%2014|[14px]N.%C2%BA%20DE%20MODELO,[14px]FORCIMAT%20102|[14px]Funcionamiento,[14px]Programable%20Autom%C3%A1tico|[14px]Aplicaci%C3%B3n%20de%20Fuerza,[14px]Individual%20%2B%20Central|[14px]Panel%20de%20Control,[14px]Pantalla%20LCD%20de%207%20%22a%20color|[14px]Memoria%20del%20Programa,[14px]30%20programas|[14px]Modo%20de%20Operaci%C3%B3n%20Manual,[14px]Si|[14px]Potencia%20del%20Motor%20Principal,[14px]100%20W|[14px]Direcci%C3%B3n%20de%20Rotaci%C3%B3n%20del%20Soporte%20de%20Muestra,[14px]CW|[14px]Velocidad%20del%20Soporte%20de%20Muestra,[14px]50-150%20RPM|[14px]Fuerza%20Individual,[14px]5-60%20N|[14px]Fuerza%20Central,[14px]30-500%20N|[14px]Medici%C3%B3n%20de%20Profundidad%20de%20Triturado,[14px]Opcional|[14px]Exactitud%20de%20Medici%C3%B3n%20de%20Profundidad%20de%20Triturado,[14px]10%20%C2%B5|[14px]Caracter%C3%ADstica%20de%20Limpieza%20y%20Secado%20de%20Discos,[14px]Si|[14px]Funci%C3%B3n%20Inteligente%20de%20Ahorro%20de%20Agua,[14px]Si|[14px]Instrumentos%20Compatibles,[14px]FORCIPOL%20102%2F202|[14px]Requerimiento%20de%20Aire%20Comprimido,[14px]6%20Bar|[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(cm),[14px]26%20x%2046%20x%2054%20(arriba%20disco%20de%20trabajo%20FORCIPOL)|[14px]Peso%2C%20kgs,[14px]16[/vc_table][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Esmerilado modular y pulido](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO