

## FORCIMAT 52



[vc\_row][vc\_column][vc\_custom\_heading text="Impulsor de Muestra Automático"

font\_container="tag:h3|text\_align:left"][vc\_wp\_text]Microprocesador controlado, fuerza individual neumáticamente ajustable sistema de carga, hasta 6 muestras, sistema de reemplazo rápido del portamuestras, Motor de 100 vatios DC, velocidad de rotación variable entre 50-150 rpm, con una robusta columna de montaje de acero, panel frontal con controles de almohadilla táctil y pantalla digital, con botón giratorio ergonómico para un ajuste rápido y fácil de parámetros, últimos ajustes de parámetros retenidos en la memoria, función automática de limpieza y secado de discos con un solo botón, Función Inteligente de Ahorro de Agua, señal acústica de advertencia. Capacidad de comunicación con las máquinas FORCIPOL 102 y FORCIPOL 202. Con tubos de suministro de aire, completos y listos para su funcionamiento.

[/vc\_wp\_text][vc\_custom\_heading text="Especificaciones técnicas"

font\_container="tag:h3|text\_align:left"][vc\_table][14px]N.%C2%BA%20de%20Pedido,[14px]30%2012|[14px]N%C2%BA%20de%20Modelo,[14px]FORCIMAT%2052|[14px]Funcionamiento,[14px]Semiautom%C3%A1tico|[14px]Aplicaci%C3%B3n%20de%20Fuerza,[14px]Individual|[14px]Panel%20de%20Control,[14px]Controles%20de%20Panel%20T%C3%A1ctil|[14px]Memoria%20del%20Programa,[14px]%C3%9Altimos%20Par%C3%A1metros%20Retenidos%20en%20la%20Memoria|[14px]Modo%20de%20Operaci%C3%B3n%20Manual,[14px]Si|[14px]Potencia%20del%20Motor%20Principal,[14px]100%20W|[14px]Direcci%C3%B3n%20de%20Rotaci%C3%B3n%20del%20Soporte%20de%20Muestra,[14px]CW|[14px]Velocidad%20del%20Soporte%20de%20Muestra,[14px]50-150%20RPM|[14px]Fuerza%20Individual,[14px]5-60%20N|[14px]Caracter%C3%ADstica%20de%20Limpieza%20y%20Secado%20de%20Discos,[14px]Si|[14px]Funci%C3%B3n%20Inteligente%20de%20Ahorro%20de%20Agua,[14px]Si|[14px]Instrumentos%20Compatibles,[14px]FORCIPOL%20102%20F202|[14px]Requerimiento%20de%20Aire%20Comprimido,[14px]6%20Bar|[14px]Dimensiones%20C%20WxDxH%20C%20(cm),[14px]26%20x%2046%20x%2054%20(arriba%20disco%20de%20trabajo%20FORCIPOL)|[14px]Peso%20C%20kgs,[14px]16[/vc\_table][vc\_column][vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Esmerilado modular y pulido](#) |

COTECNO

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO