

FORCIPOL CONTROL UNIT



[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Unidad de Control de FORCIPOL"

font_container="tag:h3|text_align:left"] [vc_wp_text] Para controlar la velocidad del disco, el tiempo de operación, el funcionamiento de encendido / apagado el agua y el inicio / parada de FORCIPOL 102/202 / TS. Con controles del panel frontal del panel táctil y pantalla digital, con botón giratorio ergonómico para un ajuste rápido y fácil de parámetros, últimos ajustes de parámetros retenidos en la memoria, función automática de limpieza y secado de discos con un solo botón, Función Inteligente de Ahorro de Agua. Capacidad de comunicación con máquinas FORCIPOL 102/202 / TS. Completo y listo para su funcionamiento.

[/vc_wp_text][vc_custom_heading text="Especificaciones técnicas"

font_container="tag:h3|text_align:left"] [vc_table][14px]N.%C2%BA%20de%20Pedido,[14px]30%2011|[14px]N%C2%BA%20de%20Modelo,[14px]Unidad%20de%20Control%20de%20FORCIPOL|[14px]Funcionamiento,[14px]Manual|[14px]Panel%20de%20Control,[14px]Controles%20de%20Panel%20T%C3%A1ctil|[14px]Memoria%20del%20Programa,[14px]Altimos%20Par%C3%A1metros%20Retenidos%20en%20la%20Memoria|[14px]Modo%20de%20Operaci%C3%B3n%20Manual,[14px]Si|[14px]Caracter%C3%ADstica%20de%20Limpieza%20y%20Secado%20de%20Discos,[14px]Si|[14px]Funci%C3%B3n%20Inteligente%20de%20Ahorro%20de%20Agua,[14px]Si|[14px]Instrumentos%20Compatibles,[14px]FORCIPOL%20102%2F202|[14px]Requerimiento%20de%20Aire%20Comprimido,[14px]Ninguno|[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(cm),[14px]20%20x%2020%20x%2039%20(arriba%20disco%20de%20trabajo%20FORCIPOL)|[14px]Peso%2C%20kgs,[14px]5[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Esmerilado modular y pulido](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO