

FRASCO DESECADOR, 5" (128 MM) DE DIÁMETRO - H-4960



Tarro desecador

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM C472](#), [ASTM D4943](#), [ASTM D4](#)

El frasco recocido de paredes gruesas tiene bridas finamente rectificadas y perilla de tapa. Incluye placa de muestra.

H-4960: el frasco de 5" (128 mm) tiene un diámetro interior de 5" y una altura interior de 5,25" (134 mm).

H-4961 El frasco de 8" (203 mm) tiene un diámetro interior y una altura de 8".

SKU: H-4960 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Platos](#), [tarros](#), [cajas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4960

Frasco desecador, 5" (128 mm) de diámetro



H-4961

Frasco desecador, 8" (203 mm) de diámetro

Código del Producto

H-4960

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO