

## FRASCO DESECADOR, 8" (203 MM) DE DIÁMETRO - H-4961



### Tarro desecador

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM C472](#), [ASTM D4943](#), [ASTM D4](#)

El frasco recocido de paredes gruesas tiene bridas finamente rectificadas y perilla de tapa. Incluye placa de muestra.

H-4960: el frasco de 5" (128 mm) tiene un diámetro interior de 5" y una altura interior de 5,25" (134 mm).

H-4961 El frasco de 8" (203 mm) tiene un diámetro interior y una altura de 8".

**SKU:** H-4961 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Platos](#), [tarros](#), [cajas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-4960**

Frasco desecador, 5" (128 mm) de diámetro



### **H-4961**

Frasco desecador, 8" (203 mm) de diámetro

## Código del Producto

H-4961

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO