

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN BÁSICA I - MARCA BELLTRONIC



### Características

- Función de cambio automático
- Función de memoria automática
- Control: unidad de control por microprocesador inteligente
- Detección automática de cortocircuito, sobrecarga, cambio rápido de resistencia, sobrecalentamiento del sistema

**SKU:** BellFuenteAlim-1 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellFuenteAlim-1
Salida	Voltaje o corriente constante (ajustable)
Rango de salida	5--300 V, 1--300 mA, 90 W (máximo)
Incremento	1V, 1mA
Tiempo	1min~9h59min
Pantalla	LED: valores de tensión, corriente y potencia constante
Fuente de alimentación	AC220V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz; 110 V $\pm$ 10%, 60 Hz
Tamaño externo (L * W * H)	280*237*118mm
Tamaño del paquete (L * W * H)	380*340*230mm
Peso bruto	4kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO