

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPERSTING™ AC / DC



- La fuente de alimentación CA / CC SuperSting™ se utiliza con un generador de motor * (no incluido) para alimentar el sistema Wi-Fi SuperSting™. Con medio galón (1,9 litros) de gasolina, la fuente de alimentación mantendrá el SuperSting™ funcionando durante todo el día.
- Las voluminosas baterías marinas de ciclo profundo de 12 voltios deben cargarse todas las noches y pesan entre 50 y 70 libras cada una, y se necesitan una o dos para completar un estudio de resistividad. Con un peso de sólo 15 libras, la fuente de alimentación SuperSting™ AC / DC se mueve más rápido.
- Recomendamos el generador Honda eu1000i, ya que está ampliamente disponible en todo el mundo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Ensayos no destructivos](#), [Geofísica y Geología](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO