

FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL 300V - 600V



Características

- Se pueden almacenar 10 métodos de electroforesis
- Función de memoria automática
- Alarma de zumbido por mal funcionamiento y fallas
- Diseño unibody, teclas táctiles, control por microprocesador de doble núcleo
- Muestra el valor preestablecido y el valor de salida real al mismo tiempo
- Detección automática de cortocircuito, sobrecarga, cambio rápido de resistencia, sobrecalentamiento del sistema

SKU: N / A | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
 A white rectangular power supply unit with a digital display and control buttons on the front panel.	BellFuenteAlim-2	Rango de voltaje: 3~300V Rango de corriente: 1~400mA Rango de potencia: 1~120W
 A white rectangular power supply unit, similar to the first one but with a different front panel configuration.	BellFuenteAlim-3	Rango de voltaje: 10~600V Rango de corriente: 1~500mA Rango de potencia: 1~300W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

	BellFuenteAlim-2	BellFuenteAlim-3
Modelo	BellFuenteAlim-2	BellFuenteAlim-3
Rango de voltaje	3~300V	10~600V
Alcance actual	1~400mA	1~500mA
Rango de poder	1~120W	1~300W
Incremento	1V,1mA, 1W	1V,1mA, 1W
Tipo de salida	Voltaje, corriente o potencia constante	Voltaje, corriente o potencia constante
Pantalla	LCD	LCD
Puerto de salida	Cuatro juegos	Cuatro juegos
Tiempo	1min~9h59min	1min~9h59min
Opcional	Función de recuperación de energía; Función de campo de no proliferación	Función de recuperación de energía; Función de campo de no proliferación
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Tamaño externo (L * W * H)	280*237*118mm	280*237*118mm
Tamaño del paquete (L * W * H)	380*340*230mm	380*340*230mm
Peso bruto	4kg	4kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO