

**GEL CONDUCTOR GIATEC RCON<sup>®</sup> - VISCOSIDAD MEDIA, 250 ML. -HG-9016**



**SKU:** HG-9016 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gel Conductor Giatec RCON<sup>a</sup> - Viscosidad Media, 250 ml. -HG-9016

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO