

GPSD/GP2/GPR | SONDAS DE MUESTREO DE GASES



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estas sondas requieren que se despresurice la línea durante la instalación pero no cuando se hace el mantenimiento.

Modelos disponibles:

GPSD: Puede ser usada en instalaciones fijas o puntuales. Disponibilidad de sensores para cañerías pequeñas. Largo de inserción: 2 pulgadas. Compuesta por una vaina y el sensor.]

GP2: Puede ser usada para instalaciones fijas o puntuales. Largo de inserción: 4, 7 o 9 pulgadas. Compuesto por una vaina y el sensor

GPR: Conveniente para instalaciones fijas. Posee un regulador interno de presión. Compuesta por una vaina y el sensor. Largo de inserción: 4, 7 o 9 pulgadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO