

GRABADORA SIN PAPEL



SKU: B-01-04-05-0900 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#), [Grabadora sin papel](#), [Registrador sin papel](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El registrador sin papel B-01-04-05-0900 en color con segmento de punto fijo / programa adopta el algoritmo de control diferencial por adelantado. La banda proporcional P, el tiempo integral I y el tiempo derivado D son mutuamente independientes entre sí sin afectarse cuando se ajustan. El sobreimpulso del sistema se puede controlar con una fuerte capacidad anti-interferencia.

Especificación

Producto	Grabadora sin papel
Codigo del producto	B-01-04-05-0900
Modelo	BellGraSinPap-0900
Monitor	Pantalla TFT de 7 pulgadas
Entrada	Hasta 48 canales de entrada universal.

Salida de relé	1A / 250VAC, Max 18 canales
Comunicación	RS485, Modbus-RTU
Memoria interna	64 Mbytes Flash
Fuente de alimentación	AC85, 264V, 50 / 60Hz; DC12 ~ 36V
Dimensiones exteriores	185 * 154 * 176 mm
Recorte del panel DIN	138 * 138 mm

Introducción

El registrador sin papel B-01-04-05-0900 está equipado con una entrada universal de 24 canales (capaz de ingresar mediante configuración: voltaje estándar, corriente estándar, termopar, resistencia térmica, frecuencia, milivoltios, etc.). Puede equiparse con control de 8 bucles y salida de alarma de 18 canales o salida analógica de 12 canales, interfaz de comunicación RS232 / 485, interfaz Ethernet, interfaz de mini impresora, interfaz USB y toma de tarjeta SD; puede proporcionar distribución del sensor; posee una potente función de visualización, visualización de curva en tiempo real, visualización de control en tiempo real, retrospectión de curva histórica, visualización de gráfico de barras, visualización de estado de alarma, etc.



Tamaño del producto



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO