

GRABADORA SIN PAPEL



SKU: B-01-04-05-0800 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#), [Grabadora](#), [Grabadora sin papel](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para garantizar la calidad, comenzando desde el núcleo: para garantizar que cada grabadora sin papel pueda ser una operación estable a largo plazo, seleccionamos cuidadosamente los materiales, el uso del chip cortex-M3; Seguridad, para evitar accidentes: los terminales de cableado y el cableado de alimentación se utilizan para proteger la cubierta posterior para proteger el equipo no se daña debido al cableado; Botones de silicona, larga vida: los botones de silicona para realizar 2 millones de pruebas confirmaron su larga vida útil.

Producto	Grabadora sin papel
Código del producto	B-01-04-05-0800
Modelo	BellGraSinPap-0800
Monitor	Pantalla TFT de 5.6 pulgadas
Entrada	Hasta 16 canales de entrada universal.
Salida de relé	250VCA (50 / 60Hz) / 3A
Peso	Aproximadamente 4.0 kg (sin accesorios opcionales)
Comunicación	RS485, Modbus-RTU

Memoria interna 6 MB

Fuente de alimentación 220VAC

Dimensiones exteriores 144 (ancho) × 144 (alto) × 220 (profundidad) mm

Recorte del panel DIN 137 * 137 mm

Introducción



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO