

## GRAN HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 1000L(5A)



- Controlador de control de temperatura PID o programa, con sistema de alarma de sobre-temperatura.
- Puertas dobles Asegúrese de que el uso sea conveniente.
- Sistema de aire forzado, con ventilador de bajo ruido, motho de ciclo centrífugo, uniformidad de alta temperatura.
- Capacidad de 1000 litros

**SKU:** B-01-29-0001-0201 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Parámetro principal de la técnica](#)

Modelo	BE-BoHornoSecFG4A	BE-BoHornoSecFG5A	BE-BoHornoSecFG6A	BE-BoHornoSecFG7A	BE-BoHornoSecFG8A	
	BE-BoHornoSecFG4AB	BE-BoHornoSecFG5AB	BE-BoHornoSecFG6AB	BE-BoHornoSecFG7AB	BE-BoHornoSecFG8AB	
Codigos SKU	A: B-01-29-0001-0200 AB: B-01-29-0001-0205	B-01-29-0001-0201 B-01-29-0001-0206	B-01-29-0001-0202 B-01-29-0001-0207	B-01-29-0001-0203 B-01-29-0001-0208	B-01-29-0001-0204 B-01-29-0001-0209	
Modo de ciclo				Fan - Circulación forzada		
Función	Temperatura. Distancia	RT + 10-250 °C			RT + 10-300 °C	
	Resolución de Temperatura		0.1 °C			
	Uniformidad de la Temperatura		± 3%			
Estructura	Cámara interna		A: Cámara interna de hierro Ab: Cámara Interno de acero inoxidable			
	Concha exterior		Hoja galvanizada electrostática Pulverización exterior			
	Capa de aislamiento		Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE)			
	Calentador		Tubo de calentamiento de acero inoxidable			
	Potencia nominal	6kw	6.6kw	9kw	12kw	18kw
	Agujero de escape		En la parte superior o lado			
	Temperatura. Control modo		Control inteligente PID o Multi - Segmento Control programable (opcional)			
	Temperatura. Configuración modo		Configuración de botón táctil			
Controlador	Temperatura. Monitormodo		Pantalla digital LED			
	Temporizador		0-9999min (con función de espera de tiempo))			
	Función de operación		Operación de temperatura fija, Función de tiempo, parada automática.			
	Funcion adicional		Corrección de desviación de temperatura, Menú Bloqueado, Memoria de apagado			
	Sensor		PT100			
	Dispositivo de seguridad		Una tecla para comenzar a sobrecalentar la alimentación			

Modelo	BE-BoHornoSecFG4A	BE-BoHornoSecFG5A	BE-BoHornoSecFG6A	BE-BoHornoSecFG7A	BE-BoHornoSecFG8A
Cámara interna					
Tamaño (w * l * h)(mm)	800 * 800 * 1000	1000 * 1000 * 1000	1000 * 1000 * 1300	1200 * 1200 * 1300	1600 * 1200 * 1600
Tamaño exterior( W * l * h) (mm)	940 * 1000 * 1400	1040 * 1200 * 1400	1230 * 1200 * 1670	1330 * 1400 * 1670	1750 * 1400 * 2070
Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm)	1060 * 1090 * 1520	1260 * 1290 * 1520	1350 * 1300 * 1890	1550 * 1500 * 1890	1950 * 1500 * 2290
Especificación Volumen	640L	1000L	1300L	1870L	3070L
Número de estante	11	11	15	15	20
Carga por bastidor			30kg		
Espacio en los estantes			70mm		
Fuente de alimentación (50 / 60Hz)			380v		
NW / GW (kg)	200	260	350	480	800
Estante			2		
Accesorio Marco de estante			No		
Accesorios Opcionales	Estante, interfaz RS485, impresora, control remoto				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO