

## GRANULADOR HÚMEDO - (OSCILANTE)



Esta máquina está equipada con un rotor oscilante adecuado para fabricar granulados húmedos de varios tamaños de granulos. Los tamices son fácilmente intercambiables. El rotor, el tamiz y todas las partes que entran en contacto con el material están contruidos en acero inoxidable. Cada aparato se suministra con un tamiz. Los siguientes tamaños de malla están disponibles para el granulador húmedo bajo pedido.

**SKU:** B-01-24-02-06-0200 | **Categorías:** [Accesorios para motores principales](#), [Equipos de uso múltiple](#), [Granulado: seco y húmedo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La capacidad de la máquina depende del material y del tamaño de la malla del tamiz y es como máximo de 20-25 kg por hora. Este accesorio es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal.

### Especificaciones técnicas

#### Código Del Producto

**B-01-24-02-06-0200**

Modelo	BellGraHum-36
Capacidad de trabajo (kg)	20 Kg a 25 Kgs. / hora. (Depende del tamaño de la malla)
Tamaño de malla disponible	Malla 6 a malla 50
Peso neto (kg)	19,5 Kg
Peso bruto (kg)	36,5 Kg
Dimensiones	19,5 "x 12 "x 10,5" pulgadas
Embalaje	22 "x 13" x 13 "pulgadas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO