

## GRANULADOR SECO



Ideal para granular tabletas y gránulos. El granulador en seco consta de dos rodillos motorizados con fuerza de dientes. Esto obliga al material a granular con una proporción muy baja de polvo. Babosas duras de 2 a 2,5 mm de espesor se obtendrán la siguiente granulación, 50% de malla 16, 25% de malla 24, 10% de malla 70 y 20% del polvo.

**SKU:** B-01-24-02-06-0100 | **Categorías:** [Accesorios para motores principales](#), [Equipos de uso múltiple](#), [Granulado: seco y húmedo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este es un accesorio muy resistente y se puede ejecutar de forma continua para granular tabletas / babosas y gránulos y es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal de ambos.

### Especificaciones Técnicas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-24-02-06-0100</b>
Modelo	BellGraSec-30
Capacidad de trabajo (kg)	18 Kgs / hora.
Cuenco	16 SWG, SS 316
Acabado de superficie	Acabado espejo - RA 0,10 micras (interior) Acabado mate - Grano 150 (exterior)
Rodillos	SS 316
Empaquetadura de	Silicona de grado alimenticio
Dimensiones	10 "x 18" x 13,5 "pulgadas
Peso neto (kg)	12,5 Kg
Peso bruto (kg)	30 Kg
Embalaje	11 "x 9" x 15 "pulgadas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO