

## GUARDIAN 5000, CERÁMICA DE 7"X7", PLACA ELÉCTRICA/AGITADOR, 120V 50/60HZ - H-7531



### Guardian 5000, Cerámica, Placa calefactora/Agitadores


Los agitadores de placas calefactoras Guardian 5000™ de OHAUS están diseñados para ofrecer seguridad y simplicidad en todas las aplicaciones de investigación, académicas e industriales. El diseño garantiza la mezcla adecuada y el control de la temperatura de la placa superior o de la muestra cuando se utiliza la sonda de temperatura opcional. Los modelos de calefacción incluyen una función de calibración de un solo punto para múltiples puntos de ajuste. Seleccione entre dos modelos de agitación con dos tamaños de placa para sus aplicaciones diarias de calentamiento y agitación.

#### Características únicas:

- **El sistema SafetyHeat™ protege el laboratorio—** Un sistema de detección temprana líder en la industria que utiliza dos controles de seguridad independientes para monitorear continuamente los componentes electrónicos y apagar la calefacción antes de que ocurra una condición de sobrecalentamiento.
- **Rendimiento de agitación potente y constante:** La agitación precisa de 60 a 1600 rpm es posible gracias al diseño de un potente motor, un potente imán y una velocidad de rampa controlada por software, lo que garantiza un acoplamiento magnético seguro para aplicaciones viscosas.
- **Pantalla LCD fácil de leer con todo lo que necesita saber:** La brillante pantalla LCD incluye grandes ajustes de temperatura y velocidad, iconos intuitivos y un prominente indicador de la parte superior caliente, todo ello diseñado para supervisar rápida y fácilmente el rendimiento desde todo el laboratorio.
- **Diseñado para brindar durabilidad y confiabilidad con la exclusiva SmartHousing™:** La SmartHousing™ es resistente a los productos químicos con un diseño innovador y fácil de limpiar que

**SKU:** H-7531 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Placa calefactora](#), [Pruebas de prisma](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-7531**

Guardian 5000, Cerámica de 7"x7", Placa Eléctrica/Agitador, 120V 50/60Hz

### **H-7531.4F**

Guardian 5000 7"x7" Cerámica, Placa Eléctrica/Agitador, 230V 50/60Hz.

### **H-7532**

Guardian 5000 10"x10" Cerámica, Placa Eléctrica/Agitador, 120V 50/60Hz.

### **H-7532.4F**

Guardian 5000 10"x10" Cerámica, Placa Eléctrica/Agitador, 230V 50/60Hz.

## Código del Producto

H-7531

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO