

HANDYPROBE HP3





SKU: N / A | Categorías: [Tiepie](#), [USB Oscilloscopes](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	Handyprobe HP3-100	Código de pedido: HP3-100XM	Any SKU / Modelo
	Handyprobe HP3-20	Código de pedido: HP3-20XM	Any SKU / Modelo

Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



Handyprobe HP3-5

Código de pedido: HP3-5XM

Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Un nuevo estándar en medición portátil**

El primer osciloscopio de alto voltaje USB diferencial de 100 MS / s basado en PC del mundo.

Especificaciones clave

- Rango de entrada diferencial de alto voltaje a 800 V
- Resolución de 10 bits, precisión vertical de 0.3% DC, 0.2% típico
- Muestreo de hasta 100 MS / s, ancho de banda de 50 MHz
- Hasta 10 MS/s, transmisión continua de 10 bits
- Hasta 1 memoria de MSamples

[/vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO