

HIGRÓMETRO DE TEMPERATURA BELLHIGRTERM-308



Características

- Tamaño externo: 150*88*25mm
- Tamaño del LCD: 61*92mm
- Rango de medición de temperatura: 0°C~+50°C(32°F~+122°F)
- Precisión de medición de la temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
- Resolución de temperatura: 0.1°C(0.1°F)
- Rango de medición de la humedad: 10%~99%RH
- Precisión de medición de la humedad: $\pm 5\%$ RH
- Resolución de humedad: 1%
- Batería: batería de 1.5 voltios AAA

SKU: BellHigrTerm-308 | **Categorías:** [Higrómetro de temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO