

## HIGRÓMETRO DE TEMPERATURA BELLHIGRTERM-308



### Características

- Tamaño externo: 150\*88\*25mm
- Tamaño del LCD: 61\*92mm
- Rango de medición de temperatura: 0°C~+50°C(32°F~+122°F)
- Precisión de medición de la temperatura:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
- Resolución de temperatura: 0.1°C(0.1°F)
- Rango de medición de la humedad: 10%~99%RH
- Precisión de medición de la humedad:  $\pm 5\%$ RH
- Resolución de humedad: 1%
- Batería: batería de 1.5 voltios AAA

**SKU:** BellHigrTerm-308 | **Categorías:** [Higrómetro de temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO