

HIGRÓMETRO DE TEMPERATURA BELLHIGRTERM-C2A



Características

- Es un higrómetro de temperatura luminosa con pantalla de °C / °F; Reloj de 12/24 horas; Función de campanilla por hora; Función de máxima y mínima temperatura y humedad
- Tamaño externo: 92*103*24mm
- Rango de medición de temperatura interior: -10~°C~+50°C(14°F~+122°F)
- Rango de medición de temperatura exterior:- 50~°C~+70°C(-58°F~+158°F)
- Precisión de medición de la temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
- Resolución de humedad: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (0.2°F)
- Rango de medición de la humedad: 10%~99%RH
- Precisión de medición de la humedad: $\pm 5\%$ RH
- Resolución de humedad:1%
- Batería: batería de 1,5 voltios AAA

SKU: BellHigrTerm-C2A | **Categorías:** [Higrómetro de temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO