

## HM 110 SENSOR DE HUMEDAD



El HM 110 de Kimo es un sensor de humedad que tiene un rango de medición de 5 a 95% de humedad relativa.

Rango de medición de 5 a 95% de HR

Salida de 0-10 V o salida de 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Montaje de sistema "1/4 de vuelta" con placa de montaje en pared

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP



**SKU:** BELLHM 110 | **Categorías:** [Humedad](#), [Sensores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO