

HM-4181.XX\*



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Camillas de membrana

[HM-4181.14](#)

Ensanchador de membrana 1.4 " (35mm)

[HM-4181.15](#)

Ensanchador de membrana 1,5 " (38 mm)

[HM-4181.20](#)

Ensanchador de membrana 2.0 " (50mm)

[HM-4181.28](#)

Ensanchador de membrana 2,8 " (70 mm)

[HM-4181.40](#)

Ensanchador de membrana 4,0 " (100 mm)

[HM-4181.60](#)

Ensanchador de membrana 6.0 " (150mm)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO