

## HM 50 MEDIDOR DE HUMEDAD



Los medidores de estilo de clavija generalmente tienen dos clavijas de metal que deben penetrar físicamente en una superficie para tomar una lectura de humedad.

El medidor de humedad HM 50 Pin de Kimo proporciona cálculos precisos del porcentaje de humedad y mediciones de ladrillos, madera, yeso y concreto.

Fácil de usar

Mantener la función

Compatible con madera (9 a 90%), yeso (0 a 15%) y ladrillos y concreto (0 a 15%)

Apagado automático: 20 minutos

Suministrado con 2 juegos de clavijas

Certificado de ajuste



**SKU:** BELLHM 50 | **Categorías:** [Humedad](#), [Medidores de humedad](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO